



Support magnétique avec réglage fin sur la base magnétique, Type: 240



Données de commande

N° commande	441170 240
GTIN	7290005397431
Classe d'article	46G

Description

Exécution:

Supports de comparateurs magnétiques mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l'aide d'une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Les articulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé. Base magnétique avec commutateur et semelle prismatique.

Support de comparateur standard pour tige de serrage \varnothing 8 mm et support prismatique, base magnétique avec réglage fin.

Légende:

Réglage fin sur la base magnétique

Description technique

Base magnétique, largeur	50 mm
Base magnétique, H	55 mm
Base magnétique, longueur	60 mm
Long. bras articulé L ₁	110 mm

Long. bras articulé L ₂	101 mm
Force d'attraction	800 N
Porte-à-faux	282 mm
Charge maximale	4 kg
Raccord fileté inférieur	M8
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Base pour support avec réglage fin Type 0	442125 0
Logement pour support de mesure Type H	442100 H
Base pour support Type 1	442120 1
Base pour support Type K3	442120 K3
Base pour support Type 1	442140 1
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1
Bras articulé 3D Type 240	442110 240
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Base pour support Type 0	442140 0
Bras articulé 3D Type 240	442114 240
Base pour support Type 0	442120 0
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Base pour support Type 1	440868 1
Support de comparateurs Vario Type FA1100	440401 FA1100
Base pour support Type V	442120 V