



Pied à coulisse universel numérique DIGI ULISSE I/E, Plage de mesure: 650mm



Données de commande

N° commande	417700 650
GTIN	2050001670847
Classe d'article	46P

Description

Exécution:

Pied à coulisse universel numérique pour les mesures intérieures et extérieures les plus diverses avec touches de mesure interchangeables. Sortie de données RS232C.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Pied à coulisse, avec 1 pile 081560 réf. CR2032. Touches de mesure interchangeables avec Ø bille 3 mm et douille de serrage avec filetage intérieur M 2,5.

Accessoire(s):

Pour réf. 400 – 650, toutes les touches spéciales et de rechange 434900 – 4910 avec filetage M2,5, câble de données 498948.

Remarque(s):

Autres touches de mesure sur demande.

Description technique

Etalonnage	A1
Plage de mesure ext.	0 - 570 mm
Indice de protection IP	IP 67
Ø bille touche de mesure	3 mm
Plage de mesure	0 - 650 mm
Longueur de bec	103 mm

Plage de mesure int.	42 - 650 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,04 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021010 1000
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021000 1000

Accessoires

Câble de connexion Duplex Type USB2	498950 USB2
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Accessoires pour pieds à coulisse Type TAST	417701 TAST

Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 13	434900 13
Câble de connexion Type R2	498948 R2
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Accessoires pour pieds à coulisse Type BUCHSE	417701 BUCHSE
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Câble de connexion Duplex Type 2	498950 2
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 10	434900 10

Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 17	434900 17