

Mahr**Pied à coulisse numérique MarCal avec pointes de mesure, Plage de mesure: 500mm****Données de commande**

N° commande	415320 500
GTIN	4059192002923
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Lecture directe sur grand affichage numérique clair. Surfaces de mesure finement rodées.

Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.

Description technique

Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Longueur de bec	150 mm
Plage de mesure	0 - 500 mm
Étalonnage	A1
Lecture commutable	mm / pouce
Lecture	0,0005 pouce

Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,04 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface RS232C
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021010 500
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021000 500

Accessoires

Câble de connexion simplex avec touche de données Type D2	498940 D2
Câble de connexion simplex avec touche de données Type USB2	498940 USB2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032

Câble de connexion simple avec touche de données Type
R2

498940 R2