

Mitutoyo**Pied à coulisse numérique IP67 avec pointes de mesure, Plage de mesure: 200 mm****Données de commande**

N° commande	415354 200
GTIN	4946368727103
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres bien lisibles.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497085.

Indice de protection IP: IP 67

Etalonnage: A1

Lecture: 0,01 mm

Erreur admissible: 0,04 mm

Longueur de bec: 60 mm

Ø épaulement de mesure intérieure: 10 mm

Description technique

Longueur de bec	60 mm
Etalonnage	A1
Plage de mesure	0 - 200 mm
Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm

Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,04 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	011030 200
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	011050 200

Accessoires

Câble de connexion avec touche de données Type D1	497085 D1
Câble de connexion avec touche de données Type D2	497085 D2
Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497085 USB2
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357