

**Jauge de profondeur, Plage de mesure: 200mm****Données de commande**

N° commande	418000 200
GTIN	4045197203588
Classe d'article	41Z

Description**Exécution:**

Règle de mesure et vernier avec graduations proprement gravées. Surfaces de mesure finement rectifiées. Vernier chromé mat.

Livraison:

A partir de la réf. 500 en coffret.

Description technique

Section de la règle	8×3 mm
Longueur vernier	39 mm
Plage de mesure	0 - 200 mm
Longueur semelle	100 mm
Graduation	1/20 mm
Epaulement de mesure b	7 mm
Epaulement de mesure a	5 mm
Emballage	Etui
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm
Norme	ISO 13385
Méetrologie	analogique

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Étalonnage	A1
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200