



## Support magnétique avec réglage fin sur la base magnétique, Type: 290



### Données de commande

N° commande	441170 290
GTIN	7290005397363
Classe d'article	46G

### Description

#### Exécution:

Supports de comparateurs magnétiques mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l'aide d'une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Les articulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé. Base magnétique avec commutateur et semelle prismatique.

Support de comparateur standard pour tige de serrage  $\varnothing$  8 mm et support prismatique, base magnétique avec réglage fin.

#### Légende:

#### Réglage fin sur la base magnétique

### Description technique

Force d'attraction	800 N
Base magnétique, H	55 mm
Base magnétique, largeur	50 mm
Long. bras articulé L <sub>1</sub>	133 mm

Long. bras articulé L <sub>2</sub>	113 mm
Charge maximale	8 kg
Porte-à-faux	317 mm
Base magnétique, longueur	60 mm
Raccord fileté inférieur	M8
Type de produit	Support de mesure

## Accessoires

Bras articulé 3D Type 290	442114 290
Bras articulé 3D Type 290	442110 290
Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Base pour support Type K3	442120 K3
Logement pour support de mesure Type H	442100 H
Base pour support Type 0	442140 0
Base pour support Type 1	442120 1
Base pour support Type 0	442120 0
Base pour support Type V	442120 V
Base pour support Type 1	442140 1
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Base pour support avec réglage fin Type 0	442125 0
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Base pour support Type 1	440868 1
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1
Support de comparateurs Vario Type FA1100	440401 FA1100