

**Mitutoyo****Pied à coulisse numérique IP67 avec pointes de mesure, Plage de mesure: 300 mm****Données de commande**

N° commande	415354 300
GTIN	4946368585352
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres bien lisibles.

**Fonctionnement:**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. 357

**Accessoire(s):**

Câble de données 497085.

Indice de protection IP: IP 67

Etalonnage: A1

Lecture: 0,01 mm

Erreur admissible: 0,05 mm

Longueur de bec: 90 mm

Ø épaulement de mesure intérieure: 10 mm

**Description technique**

Plage de mesure	0 - 300 mm
Etalonnage	A1
Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Longueur de bec	90 mm

Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,05 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

## Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	011030 300
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	011050 300

## Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497085 USB2
Câble de connexion avec touche de données Type D1	497085 D1
Câble de connexion avec touche de données Type D2	497085 D2