



Mandrins pour fraises-scies, Pour Ø lame de scie d1: 20mm



Données de commande

N° commande	345510 20
GTIN	4045197698735
Classe d'article	32X

Description

Exécution:

Trempé haute qualité, Ø extérieur et intérieur rectifiés, queue suivant DIN 1835 B. Précision de concentricité 0,01 mm. **Montage sur mandrin avec Ø d'alésage (d₃) 20 ou 25 mm.**

Utilisation:

Pour la fixation de lames de scies 175000 – 179820 de 20 – 100 mm de Ø (d₁) et 0,2 – 6 mm d'épaisseur.

Livraison:

Mandrin porte-pièces, vis de serrage et bague intermédiaire.

Description technique

Ø d ₂	5 mm
Ø d ₄	10 mm
Pour Ø lame de scie d ₁	20 mm
Longueur L	90 mm
A	40 mm
Ø d ₃	20 mm
Type de produit	Mandrins pour fraises-scies

Accessoires

Vis de rechange pour mandrin pour fraise-scies Pour Ø
lame de scie d1 20 mm

345566 20

Disque de rechange pour mandrin pour fraise-scies Pour Ø
lame de scie d1 20 mm

345561 20