

**Jauge de profondeur, Plage de mesure: 300mm****Données de commande**

N° commande	418000 300
GTIN	4045197203595
Classe d'article	41Z

Description**Exécution:**

Règle de mesure et vernier avec graduations proprement gravées. Surfaces de mesure finement rectifiées. Vernier chromé mat.

Livraison:

A partir de la réf. 500 en coffret.

Description technique

Graduation	1/20 mm
Longueur semelle	150 mm
Section de la règle	12x4 mm
Longueur vernier	39 mm
Epaulement de mesure b	9 mm
Plage de mesure	0 - 300 mm
Epaulement de mesure a	6 mm
Emballage	Etui
Ecart de mesure E MPE	±0,08 mm
Norme	ISO 13385
Méetrologie	analogique

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Étalonnage	A1
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300