

HÖRGER & GÄSSLER

Support articulé hydraulique (sans base) avec réglage fin mécanique sur le support de comparateur, Porte-à-faux: 550mm



Données de commande

N° commande	440840 550
GTIN	2050001652850
Classe d'article	46Q

Description

Exécution:

Supports hydrauliques avec blocage central. Une main reste libre pour le réglage du comparateur. Le bouton central bloque toutes les articulations avec rigidité. Le système mécanique breveté permet d'obtenir une pression élevée avec un faible serrage du bouton central. Circuit oléohydraulique anti-fuite grâce à une jointure double. Réglage progressif de la force de serrage. Les **bras articulés** permettent une rotation à 360° autour du support de comparateur et pivotent sur plus de 180°. **Support de comparateur** avec queue Ø 8 mm ou prisme.

Uniquement la tige **sans** base.

Accessoire(s):

Bases magnétiques 440868 réf. 2 et 440865 réf. 1.

Remarque(s):

En cas de **serrage ouvert**, les supports de mesure hydrauliques peuvent résister à de fortes variations de température. Dans ce cas, l'huile a besoin d'un certain temps pour adapter la température. A l'**état serré**, il est possible d'atteindre des différences de température de max. 15 °C sans pertes d'huile. Celles-ci peuvent endommager le support ou les objets qui y sont serrés.

Description technique

Raccord fileté	Filetage extérieur M10
----------------	------------------------

Porte-à-faux	550 mm
Force d'attraction	1000 N
Positionnement du raccord fileté	latéral
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Piston de rechange Type 4	440830 4
Jeu de bagues d'étanchéité Type 1	440855 1
Bouton étoilé Type 4	440850 4
Vis de serrage M3 pour support de comparateur	440858
Base pour support Type 2	440868 2
Vis de réglage M4×0,35 pour support de comparateur	440859
Support de comparateur	440860