

**Jauge de profondeur, Plage de mesure: 500mm****Données de commande**

N° commande	418000 500
GTIN	4045197203601
Classe d'article	41Z

Description**Exécution:**

Règle de mesure et vernier avec graduations proprement gravées. Surfaces de mesure finement rectifiées. Vernier chromé mat.

Livraison:

A partir de la réf. 500 en coffret.

Description technique

Plage de mesure	0 - 500 mm
Longueur semelle	150 mm
Epaulement de mesure a	6 mm
Longueur vernier	39 mm
Graduation	1/20 mm
Section de la règle	12x4 mm
Epaulement de mesure b	9 mm
Emballage	Boîte robuste
Ecart de mesure E MPE	±0,1 mm
Norme	ISO 13385
Méetrologie	analogique

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Étalonnage	A1
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021000 500
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021010 500