



Support de comparateur magnétique avec réglage fin, Type: 0



Données de commande

N° commande	441210 0
GTIN	4045197367396
Classe d'article	42D

Description

Exécution:

Support magnétique avec réglage fin. Structure stable avec bras transversal déplaçable. Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. Support de comparateur pour tiges de serrage \varnothing 6 mm et \varnothing 8 mm.

\varnothing bras transversal D_1 : 10 mm

Long. bras transversal L_1 : 150 mm

\varnothing colonne D_2 : 12 mm

Hauteur colonne L_2 : 175 mm

Raccord fileté: Filetage extérieur M8

Force d'attraction: 800 N

Description technique

Hauteur colonne L_2	175 mm
Long. bras transversal L_1	150 mm
\varnothing bras transversal D_1	10 mm
\varnothing colonne D_2	12 mm

Base magnétique, largeur	50 mm
Base magnétique, longueur	60 mm
Force d'attraction	800 N
Base magnétique, H	55 mm
Raccord fileté	Filetage extérieur M8
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Base pour support Type 0	442140 0
--------------------------	----------