



## Mandrins pour fraises-scies, Pour $\varnothing$ lame de scie d1: 32mm



### Données de commande

N° commande	345510 32
GTIN	4045197698759
Classe d'article	32X

### Description

**Exécution:**

Trempé haute qualité,  $\varnothing$  extérieur et intérieur rectifiés, queue suivant DIN 1835 B. Précision de concentricité 0,01 mm. **Montage sur mandrin avec  $\varnothing$  d'alésage ( $d_3$ ) 20 ou 25 mm.**

**Utilisation:**

Pour la fixation de lames de scies 175000 – 179820 de 20 – 100 mm de  $\varnothing$  ( $d_1$ ) et 0,2 – 6 mm d'épaisseur.

**Livraison:**

Mandrin porte-pièces, vis de serrage et bague intermédiaire.

### Description technique

$\varnothing d_3$	20 mm
$\varnothing d_4$	16 mm
Longueur L	105 mm
Pour $\varnothing$ lame de scie $d_1$	32 mm
A	55 mm
$\varnothing d_2$	8 mm
Type de produit	Mandrins pour fraises-scies

### Accessoires

Disque de rechange pour mandrin pour fraise-scies Pour Ø  
lame de scie d1 32 mm

345561 32

Vis de rechange pour mandrin pour fraise-scies Pour Ø  
lame de scie d1 32 mm

345566 32