

**Pied à coulisse 3 points Angle de prisme 60°, Ø×Plage de mesure: 4-40mm****Données de commande**

N° commande	417860 4-40
GTIN	4045197203526
Classe d'article	41Z

**Description****Utilisation:**

Pour la mesure d'outils à 3 ou 5 dents.

**Description technique**

Etalonnage	A1
Plage de mesure	4 - 40 mm
Graduation	1/1000 pouce
Graduation	1/20 mm
Lecture	0,05 mm
Erreur admissible	0,05 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Etui
Type de produit	Pied à coulisse 3 et 5 points

## Services

Etalonnage  
Pieds à coulisse / jauges de profondeur  
Plage de mesure maximale 200 mm

021000 200