

**Pied à coulisse 5 points Angle de prisme 108°, Ø×Plage de mesure: 2-40mm****Données de commande**

N° commande	417870 2-40
GTIN	4045197203533
Classe d'article	41Z

Description**Utilisation:**

Pour la mesure d'outils à 3 ou 5 dents.

Description technique

Plage de mesure	2 - 40 mm
Etalonnage	A1
Graduation	1/1000 pouce
Graduation	1/20 mm
Lecture	0,05 mm
Erreur admissible	0,05 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trepé
Emballage	Etui
Type de produit	Pied à coulisse 3 et 5 points

Services

Etalonnage
Pieds à coulisse / jauges de profondeur
Plage de mesure maximale 200 mm

021000 200