



Mètre ruban de longueur CJL-INOX, Longueur ruban: 1000mm



Données de commande

N° commande	415198 1000
GTIN	2050001677037
Classe d'article	46P

Description

Exécution:

Mètres rubans CJL en INOX pour la mesure d'écart de plans parallèles. Espacement des traits de 1 mm. Graduation laser précise et fortement contrastée. Lecture de 0,1 mm. Erreurs admissibles du vernier suivant DIN 866.

Remarque(s):

Mètre-ruban pour la mesure de diamètres et de circonférences, voir 465680; 465682.

Description technique

Longueur ruban	1000 mm
Plage de mesure	60 - 960 mm
Largeur de bande	16 mm
Norme	DIN 866
Lecture	0,1 mm
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Etalonnage	G2
Type de produit	Metre-ruban

Services

026280 1000

Etalonnage Circomètres Longueur maximale 1000 mm