

Mahr**Pied à coulisse numérique MarCal sans pointes de mesure, Plage de mesure: 750mm****Données de commande**

N° commande	415322 750
GTIN	4059192002954
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Lecture directe sur grand affichage numérique clair. Surfaces de mesure finement rodées.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.

Lecture commutable: mm / pouce

Indice de protection IP: IP 65

Etalonnage: A1

Lecture: 0,01 mm

Lecture: 0,0005 pouce

Erreur admissible: 0,05 mm

Longueur de bec: 150 mm

Ø épaulement de mesure intérieure: 20 mm

Description technique

Longueur de bec	150 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm

Plage de mesure	0 - 750 mm
Etalonnage	A1
Lecture	0,0005 pouce
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,05 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface RS232C
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	011030 1000
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	011050 1000
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021010 1000
Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021000 1000

Accessoires

Câble de connexion Type D2	498940 D2
Câble de connexion Type R2	498940 R2
Câble de connexion Type USB2	498940 USB2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032