

Mitutoyo**Pied à coulisse numérique carbone, Plage de mesure: 600mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 415400 600 |
| GTIN | 4946368125268 |
| Classe d'article | 44A |

Description**Exécution:**

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres bien lisibles.
Avec coulisseau d'entraînement pour une force de mesure constante. Extrêmement légers.
Valeur de consigne présélectionnable (Preset), commutation pour mesures internes / externes (Offset).

Fonctionnement:

IP66: Protection contre les jets d'eau puissants et/ou la submersion temporaire et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497085.

Description technique

| | |
|------------------------------------|------------|
| Plage de mesure | 0 - 600 mm |
| Ø épaulement de mesure intérieure | 20 mm |
| Etalonnage | A1 |
| Longueur de bec | 100 mm |
| Poids | 0,67 kg |
| Lecture | 0,01 mm |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 |

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Nombre de piles incluses | 1 |
| Type de pile | SR44 |
| Indice de protection IP | IP 66 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles |
| Ecart de mesure E MPE | ±0,04 mm |
| Norme | ISO 13385 |
| Interface | Interface Digimatic |
| Interface | Interface USB |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro |
| Métrologie | numérique |
| Emballage | Boîte robuste |
| Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |

Services

| | |
|---|-------------|
| Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm | 021010 1000 |
| ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm | 021000 1000 |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Récepteur / interface clavier USB Type | 498965 |
| Câble de connexionavec touche de données Type D1 | 497085 D1 |
| Câble de connexionavec touche de données Type D2 | 497085 D2 |
| Emetteur Type S11E | 498966 S11E |
| Câble de connexionavec touche de données Type USB2 | 497085 USB2 |
| Multi-récepteur / interface clavier USB Type | 498975 |
| Pile bouton / spéciale Type de pile 357 | 081560 357 |