

Mahr**Jeu de pieds à coulisse universels numériques IP 67, Plage de mesure: 200mm****Données de commande**

N° commande	415551 200
GTIN	4059192003135
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Pied à coulisse universel numérique pour les mesures intérieures et extérieures les plus diverses (gorges, rainures, filetages, etc.). Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Pied à coulisse, semelles de mesure de profondeur 415556, étalon de réglage 415557, dispositif de réglage de la force de mesure 415558, 6 paires de touches pour les mesures internes et externes, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.

Remarque(s):

Autres touches de mesure sur demande.

Description technique

Plage de mesure	0 - 200 mm
-----------------	------------

Longueur de bec	48 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,03 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	A1
Étalonnage	C8
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
ÉtalonnageSemelles Type B	023360 B

Accessoires

Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexion simplex avec touche de données Type D2	498940 D2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Semelle de mesure de profondeur 75×7 mm Type 75X7	415556 75X7
Dispositif de réglage de la force de mesure Type M	415558 M
Émetteur Type S4E	498966 S4E
Câble de connexion simplex avec touche de données Type R2	498940 R2
Étalon de réglage pour mesures intérieures 50 mm Type 50	415557 50
Câble de connexion simplex avec touche de données Type USB2	498940 USB2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965