

**Pied à coulisse numérique, Plage de mesure: 1000mm****Données de commande**

N° commande	415530 1000
GTIN	4045197348524
Classe d'article	42A

Description**Exécution:**

Affichage numérique bien lisible. Propriétés de glissement et de guidage optimales grâce au **guidage prismatique double**. Becs de mesure en acier inoxydable, rectifiés avec précision. Bec de mesure gauche mobile.

Avec électronique Sylvac.

Livraison:

Avec rapport de contrôle usine. Attention! Port en sus à partir de la réf. 1500. Jusqu'à la réf. 1000 avec étui en plastique, à partir de la réf. 1500 emballage solide pour le transport.

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Description technique

Etalonnage	A1
Plage de mesure	0 - 1000 mm
Longueur de bec	150 mm
Poids	1,7 kg
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,06 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles

Fiche technique

Norme	Norme usine
Emballage	Boîte robuste
Méetrologie	numérique
Toutes les pièces	trempé
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/415530-1000>