



Mandrins pour fraises-scies, Pour \varnothing lame de scie d1: 80mm



Données de commande

N° commande	345510 80
GTIN	4045197698797
Classe d'article	32X

Description

Exécution:

Trempé haute qualité, \varnothing extérieur et intérieur rectifiés, queue suivant DIN 1835 B. Précision de concentricité 0,01 mm. **Montage sur mandrin avec \varnothing d'alésage (d_3) 20 ou 25 mm.**

Utilisation:

Pour la fixation de lames de scies 175000 – 179820 de 20 – 100 mm de \varnothing (d_1) et 0,2 – 6 mm d'épaisseur.

Livraison:

Mandrin porte-pièces, vis de serrage et bague intermédiaire.

Description technique

Longueur L	150 mm
$\varnothing d_2$	22 mm
$\varnothing d_4$	34 mm
$\varnothing d_3$	25 mm
A	92 mm
Pour \varnothing lame de scie d_1	80 mm
Type de produit	Mandrins pour fraises-scies

Accessoires

Vis de rechange pour mandrin pour fraise-scies Pour Ø
lame de scie d1 80 mm

345566 80

Disque de rechange pour mandrin pour fraise-scies Pour Ø
lame de scie d1 80 mm

345561 80