

**Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète, Type: 1010100****Données de commande**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| N° commande      | 375300 1010100 |
| GTIN             | 4020772080846  |
| Classe d'article | 35A            |

**Description****Exécution:**

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.

**Modèle standard**, classe de résistance = 10.9 (pour M6 – M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 – M24).

**Norme:**

**DIN 787**

**Livraison:**

**Complètes**, avec rondelle super-résistante 375340 et écrou 375385.

**Remarque(s):**

· **Exemple – réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.**

**Description technique**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Hauteur k                | 6 mm              |
| Largeur pierre étroite a | 9,7 mm            |
| Longueur filet b         | 60 mm             |
| Dim. nom. rain. T        | 10 mm             |
| Largeur pierre e         | 15 mm             |
| Filetage G               | M10               |
| Longueur L               | 100 mm            |
| Type                     | 787               |
| Type de produit          | Vis pour rainures |

