


**Bride de serrage crénelée, DIN 6314 Z, Larg. fentexlong. totale: 7X50mm****Données de commande**

N° commande	372000 7X50
GTIN	4020772070359
Classe d'article	35A

Description**Utilisation:**

Uniquement en conjonction avec les cales universelles 372200.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique

Description technique

Hauteur	10 mm
Longueur totale	50 mm
Pour vis de serrage	M6
Largeur rainure	7 mm
Largeur	20 mm
Type	6314Z
Norme	DIN 6314 Z
Type de produit	Brides de serrage