



Lime à bande BF10-280E Kit de démarrage, Type: 72280551



Données de commande

N° commande	077716 72280551
GTIN	4014586867267
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Lime à bande puissante avec **kit complet de démarrage**. Couvre toutes les applications importantes dans le traitement d'angles, d'arêtes, de tubes et de profilés.

- **Capacité d'enlèvement de matière maximale dans des endroits confinés.**
- **Vitesse de rotation optimale pour les bandes abrasives, nylon et de polissage grâce à la plage de vitesses réglable.**
- **Profondeur d'insertion max.: 165 mm.**
- **Largeurs de bande de 3 à 20 mm.**
- **Guidage sûr de la bande, même les plus étroites.**

Livraison:

1 lime à bande BF 10-280 E dans un coffret en plastique, 3 bras de ponçage, 10 bandes abrasives de 3, 6 et 20 mm (grain 120) et 5 bandes nylon de 6 mm (grain moyen).

Remarque(s):

Galet de contact métallique disponible sur demande.

Description technique

Puissance absorbée	800 W
Poids	2,1 kg
Référence fabricant	BF 10-280E

Longueur ruban	520 mm
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Emballage	Valise
Plage de vitesses de rotation	10000 - 28000 min ⁻¹
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Largeur de bande	3 mm
Largeur de bande	6 mm
Largeur de bande	20 mm
Type de produit	Ponceuses à bande