



Base pour support avec réglage fin, Type: S



Données de commande

N° commande	442125 S
GTIN	7290005399848
Classe d'article	46G

Description

Exécution:

Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. La force magnétique s'exerce à travers les pans de la semelle prismatique ainsi que par la force dorsale de la base. Adhèrent à toutes les surfaces planes et cylindriques. Aimants à percussion puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

Adapté(s) pour:

Bras articulés 442110 et 442114.

Description technique

Force d'attraction	320 N
Largeur	30 mm
Longueur	40 mm
Raccord fileté	M5
Exécution	Aimant de commut.
Hauteur	35 mm

Positionnement du raccord fileté	central
Type de produit	Pieds magnétiques

Accessoires

Bras articulé 3D Type 120	442114 120
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1
Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Bras articulé 3D Type 120	442110 120
Logement pour support de mesure Type H	442100 H
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Interrupteur pour base magnétique Type S	440762 S