



Vérin d'alignement, Hauteur appui max.: 75mm



Données de commande

N° commande	374480 75
GTIN	4020772086503
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

- Mise à hauteur par le filetage à pas fin M 30×1,5. L'élément d'alignement fixe empêche une co-rotation et un déplacement de la pièce à usiner pendant l'alignement.
- Les goupilles cylindriques fournies Ø 12×50 mm et Ø 12×80 mm peuvent être insérées dans le trou de centrage pour augmenter la hauteur totale de 30 ou 60 mm.
- Si la plaque de centrage 375030 est disposée sous le vérin d'alignement, il est possible, en combinaison avec d'autres vérins, d'obtenir une hauteur d'appui d'environ 1370 mm max.

Remarque(s):

Support plat avec trou de centrage Ø 12 mm pour têtes 375000 – 375030.

Description technique

Hauteur appui max.	75 mm
Clé à tête	46 mm
Capacité de charge	30 kN
Hauteur appui min.	55 mm

Ø partie inférieure	50 mm
Type	6415
Type de produit	Vérins