

**Vérin avec pied en aluminium, Hauteur appui max.: 110mm****Données de commande**

N° commande	373550 110
GTIN	4020772075828
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Vis à filetage trapézoïdal autofreinée avec butée de sécurité de dévissage.

L'aimant permanent dans le pied du vérin permet un positionnement précis et aisé lors d'un **bridage vertical**.

Remarque(s):

Avec trou de centrage Ø 12 mm pour têtes 375000 – 375010.

Description technique

Ø partie inférieure	50 mm
Hauteur appui min.	80 mm
Pour brides avec largeur fente	14 - 22 mm
Ø tête	50 mm
Hauteur appui max.	110 mm
Capacité de charge	30 kN

Type	6400
Type de produit	Vérins