



Base pour support avec réglage fin, Type: 0



Données de commande

N° commande	442125 0
GTIN	7290005399909
Classe d'article	46G

Description

Exécution:

Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. La force magnétique s'exerce à travers les pans de la semelle prismatique ainsi que par la force dorsale de la base. Adhèrent à toutes les surfaces planes et cylindriques. Aimants à percussion puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

Adapté(s) pour:

Bras articulés 442110 et 442114.

Description technique

Longueur	60 mm
Raccord fileté	M8
Exécution	Aimant de commut.
Hauteur	55 mm
Positionnement du raccord fileté	central
Force d'attraction	800 N

Largeur	50 mm
Type de produit	Pieds magnétiques

Accessoires

Bras articulé 3D Type 290	442110 290
Bras articulé 3D Type 290	442114 290
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Bras articulé 3D Type 240	442114 240
Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Bras articulé 3D Type 240	442110 240
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1
Logement pour support de mesure Type H	442100 H
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Interrupteur pour base magnétique Type M	440762 M