


**Bride de serrage crénelée, DIN 6314 Z, Larg. fentexlong. totale: 11X80mm****Données de commande**

N° commande	372000 11X80
GTIN	4020772070373
Classe d'article	35A

Description**Utilisation:**

Uniquement en conjonction avec les cales universelles 372200.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique

Description technique

Longueur totale	80 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	15 mm
Pour vis de serrage	M10
Largeur rainure	11 mm
Type	6314Z
Norme	DIN 6314 Z
Type de produit	Brides de serrage