

**Base pour support, Type: S****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 442140 S      |
| GTIN             | 4045197551207 |
| Classe d'article | 42D           |

**Description****Exécution:**

Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. La force magnétique s'exerce à travers les pans de la semelle prismatique ainsi que par la force dorsale de la base. Adhèrent à toutes les surfaces planes et cylindriques. Aimants à percussion puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

**Adapté(s) pour:**

Bras articulés 442110 et 442114.

**Description technique**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Positionnement du raccord fileté | central |
| Longueur                         | 36 mm   |
| Largeur                          | 30 mm   |
| Force d'attraction               | 320 N   |
| Raccord fileté                   | M5      |
| Hauteur                          | 36 mm   |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Exécution       | Aimant de commut. |
| Type de produit | Pieds magnétiques |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Logement pour support de mesure Type K1  | 442100 K1  |
| Logement pour support de mesure Type K2  | 442100 K2  |
| Bras articulé 3D Type 120                | 442110 120 |
| Logement pour support de mesure Type H   | 442100 H   |
| Logement pour support de mesure Type QR  | 442100 QR  |
| Logement pour support de mesure Type CA  | 442100 CA  |
| Bras articulé 3D Type 120                | 442114 120 |
| Logement pour support de mesure Type 2SM | 442100 2SM |
| Logement pour support de mesure Type 2SM | 442104 2SM |
| Interrupteur pour base magnétique Type S | 440762 S   |