



## Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète, Type: 6625



### Données de commande

N° commande	375300 6625
GTIN	4020772084202
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.

**Modèle standard**, classe de résistance = 10.9 (pour M6 – M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 – M24).

#### Norme:

**DIN 787**

#### Livraison:

**Complètes**, avec rondelle super-résistante 375340 et écrou 375385.

#### Remarque(s):

· **Exemple – réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.**

### Description technique

Largeur pierre étroite a	5,7 mm
Longueur filet b	15 mm
Largeur pierre e	10 mm
Dim. nom. rain. T	6 mm
Hauteur k	4 mm
Filetage G	M6
Longueur L	25 mm
Type	787
Type de produit	Vis pour rainures

