



Vérin «Hercule», Hauteur appui max.: 63mm



Données de commande

N° commande	374900 63
GTIN	4020772072773
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Construction très robuste; fonte sphéroïdale et acier traité. **Les surfaces de serrage permettent un réglage précis et régulier de la hauteur** avec une précision supérieure à 1/10 mm. La hauteur est réglée à l'aide de la vis moletée ou avec une clé hexagonale. La double action engendre une course importante et un déplacement vertical précis sans décalage latéral.

Utilisation:

En particulier pour les travaux de traçage dans le cas de pièces coulées ou forgées lourdes sur de grandes dimensions.

Livraison:

Élément sphérique interchangeable 375000 inclus.

Remarque(s):

Support plat avec trou de centrage \varnothing 12 mm pour têtes 375000 – 375030.

Description technique

Réglage hauteur par tour de vis	0,86 mm
Longueur surface de base	63 mm
Largeur surface de base	63 mm

Capacité de charge	40 kN
Hauteur appui max.	63 mm
Hauteur appui min.	50 mm
Type	6460
Type de produit	Coins