



CNMG 120412 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130



Données de commande

N° commande	250254 HBX130
GTIN	4045197816511
Classe d'article	22D

Description

CNMG 120412 Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe a_p : 1 - 6 mm

Avance f : 0,05 - 0,55 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Nuance	HBX130
Application principale	M
Avance f	0,05 - 0,55 mm/tr
Prof. coupe a_p	1 - 6 mm
Brise-copeaux	MM

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Barre d'alésage
Série	Porte-outils eco-QT/eco
Série	Porte-outils à levier
Série	Porte-outils QuickTurn
Série	Tête de coupe
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Nombre de changements/dents	4
Affectation des plaquettes	neutre