

Garant
DNMG 110408, Nuance: HB7415


Données de commande

N° commande	250654 HB7415
GTIN	4045197816542
Classe d'article	21G

Description

DNMG 110408 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIS

 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,2 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 70 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 70 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	TIS
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Application principale	S

Nuance	HB7415
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage