


Garant
SNMG 120404, Nuance: HB7415


Données de commande

N° commande	251142 HB7415
GTIN	4045197816566
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120404 HB7415 Rayon d'angle: 0,4 mm
 Nuance: HB7415
 Brise-copeaux: TIS
 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,2 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 70 m/min

Description technique

Nuance	HB7415
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	S
Brise-copeaux	TIS
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 70 m/min
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm

Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage