


**Garant**
**SNMG 120408, Nuance: HB7415**


## Données de commande

N° commande	251144 HB7415
GTIN	4045197816573
Classe d'article	21G

## Description

SNMG 120408 HB7415 Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 70 m/min

## Description technique

Application principale	S
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 70 m/min
Brise-copeaux	TIS
Nuance	HB7415
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Condition de coupe	Continue

Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage