


**Bride de serrage crénelée, DIN 6314 Z, Larg. fentexlong. totale: 14X100mm****Données de commande**

N° commande	372000 14X100
GTIN	4020772070380
Classe d'article	35A

Description**Utilisation:**

Uniquement en conjonction avec les cales universelles 372200.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique

Description technique

Hauteur	20 mm
Pour vis de serrage	M12; M14
Longueur totale	100 mm
Largeur rainure	14 mm
Largeur	40 mm
Type	6314Z
Norme	DIN 6314 Z
Type de produit	Brides de serrage