


Garant
CCMT 120408, Nuance: HB7415


Données de commande

N° commande	260066 HB7415
GTIN	4045197816931
Classe d'article	21G

Description

CCMT 120408 HB7415 Nuance: HB7415
 Brise-copeaux: TIS
 Tolérance: ZA
 Prof. coupe a_p : 0,2 - 2 mm
 Avance f: 0,1 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 70 m/min

Description technique

Avance f	0,1 mm/tr
Application principale	S
Brise-copeaux	TIS
Nuance	HB7415
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 70 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 2 mm
Rayon d'angle	0,8 mm

Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage