


**Garant**
**TCMT 16T308, Nuance: HB7415**

**Données de commande**

N° commande	260958 HB7415
GTIN	4045197817006
Classe d'article	21G

**Description**

TCMT 16T308 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIS

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1 mm

 Avance  $f$ : 0,1 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 70 m/min

**Description technique**

Application principale	S
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 70 m/min
Nuance	HB7415
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1 mm
Brise-copeaux	TIS
Avance $f$	0,1 mm/tr

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Nombre de changements/dents	3
Type de produit	Plaquette pour tournage