



## Vérin «Hercule», Hauteur appui max.: 125mm



### Données de commande

N° commande	374900 125
GTIN	4020772072780
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Construction très robuste; fonte sphéroïdale et acier traité. **Les surfaces de serrage permettent un réglage précis et régulier de la hauteur** avec une précision supérieure à 1/10 mm. La hauteur est réglée à l'aide de la vis moletée ou avec une clé hexagonale. La double action engendre une course importante et un déplacement vertical précis sans décalage latéral.

#### Utilisation:

**En particulier pour les travaux de traçage dans le cas de pièces coulées ou forgées lourdes** sur de grandes dimensions.

#### Livraison:

**Élément sphérique interchangeable 375000 inclus.**

#### Remarque(s):

Support plat avec trou de centrage  $\varnothing$  12 mm pour têtes 375000 – 375030.

### Description technique

Capacité de charge	100 kN
Longueur surface de base	125 mm
Hauteur appui min.	100 mm

Largeur surface de base	115 mm
Hauteur appui max.	125 mm
Réglage hauteur par tour de vis	1,16 mm
Type	6460
Type de produit	Coins