


**Bride de serrage crénelée, DIN 6314 Z, Larg. fentexlong. totale: 18X125mm****Données de commande**

N° commande	372000 18X125
GTIN	4020772070397
Classe d'article	35A

Description**Utilisation:**

Uniquement en conjonction avec les cales universelles 372200.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique

Description technique

Pour vis de serrage	M16; M18
Hauteur	25 mm
Largeur	50 mm
Longueur totale	125 mm
Largeur rainure	18 mm
Type	6314Z
Norme	DIN 6314 Z
Type de produit	Brides de serrage