



## Base pour support, Type: 0



### Données de commande

N° commande	442120 0
GTIN	7290005393020
Classe d'article	46G

### Description

#### Exécution:

Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. La force magnétique s'exerce à travers les pans de la semelle prismatique ainsi que par la force dorsale de la base. Adhèrent à toutes les surfaces planes et cylindriques. Aimants à percussion puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

#### Adapté(s) pour:

Bras articulés 442110 et 442114.

### Description technique

Positionnement du raccord fileté	central
Largeur	50 mm
Force d'attraction	800 N
Raccord fileté	M8
Longueur	60 mm
Exécution	Aimant à commutateur
Hauteur	55 mm

Type de produit

Pieds magnétiques

## Accessoires

Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Bras articulé 3D Type 290	442110 290
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1
Bras articulé 3D Type 240	442110 240
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Logement pour support de mesure Type H	442100 H
Bras articulé 3D Type 240	442114 240
Bras articulé 3D Type 290	442114 290
Interrupteur pour base magnétique Type M	440762 M