

PLANOLITH**Table de mesure de précision universelle granit, Longueur table: 150mm****Données de commande**

N° commande	442534 150
GTIN	2050002047037
Classe d'article	46H

Description**Exécution:**

Surface de mesure rodée au diamant avec précision. Structure extrêmement rigide et massive. Granit naturel de haute précision et dureté.

Table de mesure de précision avec support de mesure universel. Serrage à 3 points assurant une grande rigidité. **Support de comparateur avec réglage fin** pour Ø tige 6 mm, 8 mm, 3/8 pouce et indicateurs à levier avec guidage prismatique.

Planéité ≤ 2 µm.

Description technique

Largeur surface de mesure	100 mm
Porte-à-faux	120 mm
Ø colonne	16 mm
Poids	2,8 kg
Longueur surface de mesure	100 mm
Longueur socle	150 mm

Largeur socle	100 mm
Ø bras transversal	14 mm
Raccord fileté	M10
Hauteur de mesure maximale	210 mm
Norme	DIN 876
Etalonnage	D1
Type de produit	Tables de mesure

Services

Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------