

**Paire de crampons plaqueurs Bulle + accessoires, Largeur rainure a: 12mm****Données de commande**

N° commande	375110 12
GTIN	4020772072957
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Construction basse, aucune vis de serrage en saillie. Serrage adapté à la rainure de la table dans n'importe quel angle. Lors du serrage de la vis latérale, la pièce à usiner est plaquée contre la table de la machine-outil sous l'action de serrage.

Utilisation:

Pour le bridage latéral de plaques basses directement sur la table de la machine-outil.

Matière(s):

Acier traité, trempé et revenu bruni.

Livraison:

Avec 2 vis de fixation, DIN 912, 10.9, tasseaux en T et clé six pans ISO 2936 C.

Remarque(s):

Livable uniquement par paires!

Description technique

Pour vis de serrage	M10
Longueur	80 mm
Hauteur	20 mm
Largeur	40 mm
Largeur rainure a	12 mm

Type	6490
Type de produit	Etau plaqueur