



## Base pour support, Type: 2



### Données de commande

N° commande	442120 2
GTIN	7290005393051
Classe d'article	46G

### Description

#### Exécution:

Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. La force magnétique s'exerce à travers les pans de la semelle prismatique ainsi que par la force dorsale de la base. Adhèrent à toutes les surfaces planes et cylindriques. Aimants à percussion puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

#### Adapté(s) pour:

Bras articulés 442110 et 442114.

### Description technique

Raccord fileté	M10×1,25
Exécution	Aimant à commutateur
Hauteur	55 mm
Positionnement du raccord fileté	central
Force d'attraction	1300 N
Largeur	50 mm
Longueur	120 mm
Type de produit	Pieds magnétiques

## Accessoires

Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1
Logement pour support de mesure Type H	442100 H
Bras articulé 3D Type 600	442114 600
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Bras articulé 3D Type 600	442110 600
Interrupteur pour base magnétique Type M	440762 M