

PLANOLITH**Table de mesure de précision universelle avec bras articulé 3D NOGA, Table longueur × largeur: 400X250mm****Données de commande**

N° commande	442525 400X250
GTIN	2050001055408
Classe d'article	46H

Description**Exécution:**

Surfaces de mesure rodées au diamant, avec certificat d'essai. Bras articulé 3D robuste avec blocage central mécanique. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Positionnement rapide et aisé. Support de comparateur universel. Avec réglage fin, pour tiges de serrage Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 pouce et instruments de mesure avec guidage prismatique.

Description technique

Long. bras articulé L ₂	113 mm
Poids	17,5 kg
Long. bras articulé L ₁	133 mm
Raccord fileté	M8
Rayon d'action du bras articulé 3D	290 mm
Norme	DIN 876/1

Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Etalonnage	D1
Type de produit	Tables de mesure

Services

Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------

Accessoires

Bras articulé 3D Type 240	442114 240
Bras articulé 3D Type 240	442110 240
Bras articulé 3D Type 290	442114 290
Bras articulé 3D Type 290	442110 290
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM