

PLANOLITH**Table de mesure de précision universelle granit, Longueur table: 260mm****Données de commande**

N° commande	442534 260
GTIN	2050002047044
Classe d'article	46H

Description**Exécution:**

Surface de mesure rodée au diamant avec précision. Structure extrêmement rigide et massive. Granit naturel de haute précision et dureté.

Table de mesure de précision avec support de mesure universel. Serrage à 3 points assurant une grande rigidité. **Support de comparateur avec réglage fin** pour Ø tige 6 mm, 8 mm, 3/8 pouce et indicateurs à levier avec guidage prismatique.

Planéité ≤ 2 µm.

Description technique

Longueur surface de mesure	200 mm
Largeur socle	140 mm
Porte-à-faux	210 mm
Largeur surface de mesure	140 mm
Ø bras transversal	16 mm
Poids	7 kg

Hauteur de mesure maximale	260 mm
Raccord fileté	M10
Ø colonne	18 mm
Longueur socle	260 mm
Norme	DIN 876
Etalonnage	D1
Type de produit	Tables de mesure

Services

Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------