



Base pour support, Type: F



Données de commande

N° commande	442120 F
GTIN	7290005398223
Classe d'article	46G

Description

Exécution:

Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. La force magnétique s'exerce à travers les pans de la semelle prismatique ainsi que par la force dorsale de la base. Adhèrent à toutes les surfaces planes et cylindriques. Aimants à percussion puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

Différents filetages intérieurs pour accueillir divers bras articulés.

Adapté(s) pour:

Bras articulés 442110 et 442114.

Description technique

Force d'attraction	1000 N
Positionnement du raccord fileté	divers
Hauteur	55 mm
Exécution	Aimant
Raccord fileté	M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Largeur	50 mm

Longueur	75 mm
Type de produit	Pieds magnétiques

Accessoires

Logement pour support de mesure Type H	442100 H
Bras articulé 3D Type 290	442114 290
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Bras articulé 3D Type 240	442110 240
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Bras articulé 3D Type 600	442110 600
Bras articulé 3D Type 600	442114 600
Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Bras articulé 3D Type 290	442110 290
Bras articulé 3D Type 240	442114 240