



Base pour support, Type: V



Données de commande

N° commande	442120 V
GTIN	7290003243327
Classe d'article	46G

Description

Exécution:

Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. La force magnétique s'exerce à travers les pans de la semelle prismatique ainsi que par la force dorsale de la base. Adhèrent à toutes les surfaces planes et cylindriques. Base ventouse pour une adhérence sur toutes les surfaces planes et non poreuses.

Adapté(s) pour:

Bras articulés 442110 et 442114.

Description technique

Positionnement du raccord fileté	Sur le côté
Hauteur	26 mm
Raccord fileté	M8
Exécution	Base ventouse
Longueur	100 mm
Force d'attraction	350 N
Largeur	100 mm
Type de produit	Pieds magnétiques

Accessoires

Bras articulé 3D Type 240	442110 240
Bras articulé 3D Type 290	442110 290
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Bras articulé 3D Type 240	442114 240
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Bras articulé 3D Type 290	442114 290
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Logement pour support de mesure Type H	442100 H
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1