




## Paire de crampons plaqueurs Bulle + accessoires, Largeur rainure a: 18mm



### Données de commande

N° commande	375110 18
GTIN	4020772072995
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Construction basse, aucune vis de serrage en saillie. Serrage adapté à la rainure de la table dans n'importe quel angle. Lors du serrage de la vis latérale, la pièce à usiner est plaquée contre la table de la machine-outil sous l'action de serrage.

#### Utilisation:

**Pour le bridage latéral de plaques basses** directement sur la table de la machine-outil.

#### Matière(s):

Acier traité, trempé et revenu bruni.

#### Livraison:

Avec 2 vis de fixation, DIN 912, 10.9, tasseaux en T et clé six pans ISO 2936 C.

#### Remarque(s):

Livable uniquement par paires!

### Description technique

Pour vis de serrage	M16
Largeur	50 mm
Largeur rainure a	18 mm
Hauteur	25 mm
Longueur	100 mm

Type	6490
Type de produit	Etau plaqueur